



Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278023 32
GTIN	4062406381653
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Stechbreite w	3; 4 mm
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	60 mm
Schraube	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	30 mm
t _{max} Innenbearbeitung	5 mm
Mittenversatz L ₃	14,5 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

