

Garant**Flachsenker-Satz 6-teilig in Kassette, Typ: DF****Bestelldaten**

Bestellnummer	156420 DF
GTIN	4045197087973
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammenstellung der gebräuchlichsten Senker **für Schrauben M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**.
Flachsenker 156020 **DF** = Durchgangsloch Gütegrad **fein**

Inhalt:

Senker-Ø×Zapfen-Ø: je 1 St. Gr. 6,5×3,2; 8×4,3;
10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Technische Beschreibung

Typ	DF
Anzahl Schneiden Z	3
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 373

Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		

Zubehör

DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5