



## Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS: 32mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	278024 32
GTIN	4062406381684
Artikelklasse	22B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

### Technische Beschreibung

Schraube	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Auskraglänge $L_1$ zurückgesetzte Halter	60 mm
Stechbreite $w$	3; 4 mm
Gesamtlänge $L$	250 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	30 mm
Mittenversatz $L_3$	14,5 mm
$t_{max}$ Innenbearbeitung	5 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

