



Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278024 20
GTIN	4062406381660
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	3; 4 mm
Mittenversatz L ₃	8 mm
t _{max} Innenbearbeitung	5 mm
Schraube	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Auskraglänge L ₁ zurückgesetzte Halter	30 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16,5 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

