



Ab- / Ein- und Stehdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278029 3
GTIN	4062406381790
Artikelklasse	22D

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 278005 und 278015 – 278056.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,3 mm
Vorschub f	0,07 - 0,2 mm/U
Stechbreite w	3 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich

Datenblatt

Sorte	HBG25
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		