

**HOLEX****Bohrfutter mit Radialverriegelung Metallausführung, Typ: 13-1/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Artikelklasse	32W

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
  - **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
  - **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
  - **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**
- Spezielle Spannfasen zur Verschleißreduzierung.

**Technische Beschreibung**

Bohrkopflänge geschlossen	71,2 mm
Außen-Ø	42 mm
Aufnahme	1/2-20 Zoll
maximale Maschinenleistung	1100 W
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Bohrkopflänge geöffnet	64,5 mm
Typ	13-1/2
Radialverriegelung	ja

Produktart

Bohrfutter schlüssellos