

Garant
**DIN-Flachsenker für Kernloch, unbeschichtet, Senker-Ø D1 x Zapfen-Ø D2:
6,5X2,5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	156220 6,5X2,5
GTIN	4045197087898
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Dreischneidiger, spiralgenuteter Senker mit festem Führungszapfen für Gewindekernloch.

Verwendung:

Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84).

Der Führungszapfen des Senkers passt in Gewindekernloch.

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	2,5 mm
Senker-Ø	6,5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,09 mm/U
Zapfen-Ø	2,5 mm
für Schraubengröße	M3
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	5 mm
Gesamtlänge L	71 mm
Stufenhöhe L ₁ 1. Stufe mit Fase	14 mm
Spitzenwinkel	180 Grad
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 373
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		