

Garant**Schneidenträger radial Heavy-Duty, rechts, Plattengröße: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260616 12
GTIN	4062406383206
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Heavy-Duty (Nr. 274004).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{\max}	70 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
passende Wendeschneidplatte	RC.X 1204
Unterlegplatte	269005 10
Plattengröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L_{ges}	152 mm
Einsatzart	rechts
Produktart	Schneidenträger

