


Garant**Schneidenträger radial Heavy-Duty, links, Plattengröße: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260617 10
GTIN	4062406384319
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Heavy-Duty (Nr. 274004).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Technische Beschreibung

Plattengröße	10 mm
maximale Schnitttiefe t_{\max}	60 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 1
passende Wendeschneidplatte	RC.X 1003
Unterlegplatte	269005 11
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L_{ges}	142 mm
Einsatzart	links
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Unterlegplatte Typ 11	269005 11
Wendeplattenschrauben-Set Typ 1	269028 1