



## Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 8/8



### Bestelldaten

Bestellnummer	172000 8/8
GTIN	4045197253354
Artikelklasse	16F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Normalzahnung** – Konstante Zahnteilung mit **0°-Spanwinkel** in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.

**RRR-Plus** aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

#### Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

#### Hinweis:

- **Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 0 Grad

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 0 Grad

Stärke: 0,65 mm

### Technische Beschreibung

Stärke	0,65 mm
--------	---------

Spanwinkel	0 Grad
Breite	8 mm
Zahnung	Normal
Produktnameattribut	30 m
Länge	30 m
Produktart	Metallsägeband

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	P
GG(G)	geeignet	40 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		