

**Garant****Flachsenker-Satz 6-teilig in Kassette, Typ: DM****Bestelldaten**

Bestellnummer	156420 DM
GTIN	4045197087980
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Zusammenstellung der gebräuchlichsten Senker **für Schrauben M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**.  
Flachsenker 156020 **DM** = Durchgangsloch Gütegrad **mittel**

**Inhalt:**

Senker-Ø×Zapfen-Ø: je 1 St. Gr. 6,5×3,4; 8×4,5;  
10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

**Technische Beschreibung**

Typ	DM
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Spitzenwinkel	180 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 373

Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Produktart	Flachsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 18X11 mm	156020 18X11
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 15X9 mm	156020 15X9
DIN-Flachsenker für Durchgangsloch Senker-Ø D1 × Zapfen-Ø D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6