



Maschinen-Sägeblatt, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 300/10



Bestelldaten

Bestellnummer	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Artikelklasse	16E

Beschreibung

Ausführung:

KOMET Bi-Metall – Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

Hinweis:

KOMET HSS-Sägeblätter: Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel – speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Technische Beschreibung

Zähne pro Zoll	10
Stärke	1,25 mm
Länge L	300 mm
Breite	25 mm
Spannloch-Ø	8,5 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	Ko-Bi3
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		

Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Uni	geeignet
nass maximal	geeignet