

**Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET07****Bestelldaten**

Bestellnummer	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Kopflänge L ₁	22,5 mm
Kopflänge L ₁	27,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
ISO-Code Halter	A0810H SDUCR07
ISO-Code Halter	A1012K SDUCR07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Halsbreite L ₄	8 mm

Halsbreite L ₄	10 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mittenversatz L ₃	6,5 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange