

**Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET06****Bestelldaten**

Bestellnummer	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Artikelklasse	29W

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Mittenversatz L ₃	4 mm
Mittenversatz L ₃	6 mm

Mittenversatz L ₃	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Halsbreite L ₄	8 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A0608H SCLCR06
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR06
ISO-Code Halter	A1012K SCLCR06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange