


## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085920 25
GTIN	2050000965210
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	25 mm
Nennhaltekraft	150 N
Höhe	7 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	22 g
Werkstoff Magnetkern	SmCo <sub>5</sub>
Produktart	Flachgreifer-Magnet

