

**Garant****Flachsenker ohne Zapfen, Senker-Ø DC: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	156520 40
GTIN	4045197088093
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Mehrschneidiger, spiralgenuteter Senker mit stirnseitiger Bohrung zur Aufnahme verschiedener Führungszapfen. Zapfenbefestigung durch Schraube im Senker.

**Verwendung:**

Durch auswechselbare Führungszapfen ist **ein** Senker für **mehrere** Vorbohrungen unterschiedlicher Größe verwendbar.

**Hinweis:**

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**. Die Maße beziehen sich auf Schrauben DIN 912, 6912, 7984 und ISO 1207. Mit entsprechendem Führungszapfen kann ein Senker aber auch für andere Schraubengrößen oder für Stufensenkungen verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø a	10 mm
für Schraubengröße	M24
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/U
Senk-Ø	40 mm
Morsekegel MK	3
Gesamtlänge L	190 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 375

Schaft	Morsekegel
Farbring	ohne
Produktart	Flachsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		