




## Maschinen-Sägeblatt, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 300/14



### Bestelldaten

Bestellnummer	171550 300/14
GTIN	4045197345868
Artikelklasse	16E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**KOMET Bi-Metall** – Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

#### Hinweis:

**KOMET HSS-Sägeblätter:** Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel – speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Zahnung: Normal

Breite: 25 mm

Stärke: 1,25 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

### Technische Beschreibung

Stärke	1,25 mm
Zähne pro Zoll	14
Spannloch-Ø	8,5 mm
Länge L	300 mm
Breite	25 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	Ko-Bi3
Produktart	Maschinensägeblatt

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		