



## Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 13/4H



### Bestelldaten

Bestellnummer	172000 13/4H
GTIN	4045197253477
Artikelklasse	16F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Normalzahnung** – Konstante Zahnteilung mit **0°-Spanwinkel** in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.

**RRR-Plus** aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

#### Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

#### Hinweis:

- **Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 10 Grad

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 10 Grad

Stärke: 0,65 mm

### Technische Beschreibung

Spanwinkel	10 Grad
------------	---------

Stärke	0,65 mm
Breite	13 mm
Zahnung	Normal
Produktnamensattribut	30 m
Länge	30 m
Produktart	Metallsägeband

### Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	P
GG(G)	geeignet	40 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		