

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 13
GTIN	2050000964763
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	10 N
Höhe	4,5 mm
Ø	13 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Gewicht	3 g
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

