



## Kombi-Flachsenker-Halter, Größe / Schaft-Gr.: 01/10



### Bestelldaten

Bestellnummer	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Artikelklasse	16C

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Nur 4 Haltergrößen decken einen Bereich von 5 mm bis 66 mm ab** (bis 85 mm ab Werk lieferbar). Senker und Führungszapfen sind innerhalb **einer** Größe **beliebig kombinierbar**, der Führungszapfen kann ohne Lösen des Senkers gewechselt werden.

Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert.

#### Verwendung:

**Für DIN Senkungen**, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

**Für Durchgangsstufenbohrungen** sind Führungsbohrer in 2 Längen ab Werk lieferbar, so dass diese ohne Vorbohrung gefertigt werden können.

#### Hinweis:

Zapfensenker mit **TiN-Beschichtung** auf Anfrage lieferbar. Speziell für die Bearbeitung von Grauguss, Messing und Chrom-Nickel-Stählen kann die **Ausführung in Hartmetall** angeboten werden.

Senkbereich: 5 - 9 mm

Bohrungs-Ø H7: 7 mm

Bohrung Länge: 12 mm

Außen-Ø: 14 mm

Länge a: 45 mm

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø H7	7 mm
Bohrung Länge	12 mm

Länge a	45 mm
Senkbereich	5 - 9 mm
Außen-Ø	14 mm
Produktart	Aufnahme