

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RPKW10T3MOT, für Kopier- und Planfräser,
HB7605, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212038 HART
GTIN	4062406390334
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKW 10T3MOT

Typ: HART

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKW 10T3MOT
Typ	HART

Sorte	HB7605
Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	110 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	90 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	65 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	50 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		