

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte RPKW1204MOT, für Kopier- und Planfräser,  
HB7605, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212056 HART
GTIN	4062406390389
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein  $a_p$  von 3 mm nicht überschritten werden.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,2 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKW 1204MOT

Typ: HART

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKW 1204MOT
Schneidstoff	HM
Typ	HART
Sorte	HB7605

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 50 HRC	geeignet	120 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	70 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	55 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		