

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RPKW1204MOT, für Kopier- und Planfräser,
HB7605, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212058 HART
GTIN	4062406390396
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 3 mm nicht überschritten werden.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,3 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKW 1204MOT

Typ: HART

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKW 1204MOT
Typ	HART
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7605

Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	110 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	90 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	65 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	50 m/min	H
GG(G)	bedingt geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		