

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte RPKT1204MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7635,  
Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein  $a_p$  von 3 mm nicht überschritten werden.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RPKT 1204MOT

Typ: UNI

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKT 1204MOT
Typ	UNI
Sorte	HB7635
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	130 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		