

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte RPKT1204MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7635,
Typ: INOX**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein a_p von 3 mm nicht überschritten werden.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RPKT 1204MOT
Sorte	HB7635
Vorschub f_z pro Zahn	0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		