



Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 6/6H



Bestelldaten

Bestellnummer	172000 6/6H
GTIN	4045197253293
Artikelklasse	16F

Beschreibung

Ausführung:

Normalzahnung – Konstante Zahnteilung mit **0°-Spanwinkel** in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.

RRR-Plus aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

Hinweis:

- **Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 10 Grad

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 10 Grad

Stärke: 0,65 mm

Technische Beschreibung

Breite	6 mm
--------	------

Spanwinkel	10 Grad
Stärke	0,65 mm
Zahnung	Normal
Produktnameattribut	30 m
Länge	30 m
Produktart	Metallsägeband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
GG(G)	geeignet	40 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		