



Maschinen-Sägeblatt, Ko-Bi3, Länge L / Zähne pro Zoll: 450/8



Bestelldaten

Bestellnummer	171550 450/8
GTIN	4045197346971
Artikelklasse	16E

Beschreibung

Ausführung:

KOMET Bi-Metall – Zahnspitzen aus HSS-M3 und Blattrücken aus Federstahl. Für hohe Schnittleistung und Vorschübe. Bruchfest für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz.

Hinweis:

KOMET HSS-Sägeblätter: Weitere Ausführungen wie z.B. VP 7 (7°-Spanwinkel, Varioverzahnung) und P 13 (13°-Spanwinkel – speziell für rostfreie Stähle) auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Zahnung: Normal

Breite: 38 mm

Stärke: 2 mm

Spannloch-Ø: 10,5 mm

Technische Beschreibung

Spannloch-Ø	10,5 mm
Stärke	2 mm
Zähne pro Zoll	8
Länge L	450 mm
Breite	38 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	Ko-Bi3
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		