



Feinzeiger, \pm Messbereich / Ablesung: 50/1 μm



Bestelldaten

Bestellnummer	434680 50/1
GTIN	4031452301502
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Feinzeiger Sensikator mit Messkraft 0,14 N (\pm 20 %).

- **Einfaches und sicheres Feineinstellen durch Einstellknopf oben am Gehäuse.**
- **Starke Reduzierung der Trägheit durch feinen Glaszeiger.**
- **Reduzierung des Risikos von Beschädigungen durch wirksamen Stoßschutz.**

Technische Beschreibung

Länge	105 mm
Messkraft	0,14 N
Ablesung	1 μm
Breite	66 mm
Höhe	24,5 mm
Einspannschaft- \varnothing h6	8 mm
Freihub	2,5 mm

± Messbereich	50 µm
Kalibrierung	C3
Norm	DIN 879
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
stoßgeschützt	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Feinzeiger

Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger Typ FZ	023180 FZ
DAkkS-Kalibrierung Feinzeiger Typ FZ	023190 FZ

Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Schwenk-Taster	434912

Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Drahtabheber Länge 500 mm	434930 500
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25

Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Drahtabheber Länge 140 mm	434930 140
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2