

BENNING**Spannungsprüfer DUSPOL® inklusive Tragetasche, Gerätetyp: ANALOG****Bestelldaten**

Bestellnummer	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche). Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung **mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster)**. Zugelassen für Spannungsprüfung an **Anlagen bis 1000 V**. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Lieferumfang:

1× Spannungsprüfer Nr. 473105 ANALOG bzw. DIGITAL.
1× Tragetasche Nr. 473336 B.

Technische Beschreibung

Anzeigebereich AC	12 - 1000 V
Anzeigebereich DC	12 - 1000 V
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vibrationsalarm	ja
Phasenprüfung	LCD
Kalibrierung	I1
Drehfeldrichtungsprüfung	LCD
IP-Schutzart	IP 65
Anzeige	Tauchspule (beleuchtet) / LED
Herstellerbezeichnung	ANALOG
Polaritätsprüfung	LED
elektrische Isolierung	VDE 1000 V
Produktart	Spannungsprüfer

Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkKS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

Zubehör

SpannungsprüferDUSPOL® Gerätetyp ANALOG	473105 ANALOG
Tragetasche Duspole Typ B	473336 B