



Kombi-Flachsenker-Halter, Größe / Schaft-Gr.: 0/10



Bestelldaten

Bestellnummer	156720 0/10
GTIN	4033591011458
Artikelklasse	16C

Beschreibung

Ausführung:

Nur 4 Haltergrößen decken einen Bereich von 5 mm bis 66 mm ab (bis 85 mm ab Werk lieferbar). Senker und Führungszapfen sind innerhalb **einer** Größe **beliebig kombinierbar**, der Führungszapfen kann ohne Lösen des Senkers gewechselt werden.

Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Für DIN Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

Für Durchgangsstufenbohrungen sind Führungsbohrer in 2 Längen ab Werk lieferbar, so dass diese ohne Vorbohrung gefertigt werden können.

Hinweis:

Zapfensenker mit **TiN-Beschichtung** auf Anfrage lieferbar. Speziell für die Bearbeitung von Grauguss, Messing und Chrom-Nickel-Stählen kann die **Ausführung in Hartmetall** angeboten werden.

Senkbereich: 8 - 16,5 mm

Bohrungs-Ø H7: 10 mm

Bohrung Länge: 18 mm

Außen-Ø: 18 mm

Länge a: 42 mm

Technische Beschreibung

Bohrung Länge	18 mm
Bohrungs-Ø H7	10 mm

Länge a	42 mm
Senkbereich	8 - 16,5 mm
Außen-Ø	18 mm
Produktart	Aufnahme