



## Metallsägeband RRR Plus, 30 m, Breite mm / Zähne pro Zoll: 13/8



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 172000 13/8   |
| GTIN          | 4045197253491 |
| Artikelklasse | 16F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Normalzahnung** – Konstante Zahnteilung mit **0°-Spanwinkel** in geschlossener Kunststoff-Rolle ungeschweißt.

**RRR-Plus** aus legiertem Werkzeugstahl, je 30 m Rollen.

#### Verwendung:

Vorzugsweise geeignet für kleinere und mittlere Querschnitte (bis maximal 70 mm Eingriffslänge).

#### Hinweis:

- **Normalzahnung 10°: Gr. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combizahnung 0°: Gr. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 0 Grad

Zahnung: Normal

Spanwinkel: 0 Grad

Stärke: 0,65 mm

### Technische Beschreibung

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 13 mm |
|--------|-------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Stärke                | 0,65 mm        |
| Spanwinkel            | 0 Grad         |
| Zahnung               | Normal         |
| Produktnamensattribut | 30 m           |
| Länge                 | 30 m           |
| Produktart            | Metallsägeband |

### Anwenderdaten

|                               | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 85 m/min             | P               |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 65 m/min             | P               |
| GG(G)                         | geeignet         | 40 m/min             | K               |
| Öl                            | geeignet         |                      |                 |
| nass maximal                  | geeignet         |                      |                 |
| nass minimal                  | bedingt geeignet |                      |                 |
| trocken                       | geeignet         |                      |                 |