



## Druckregler 0,5 – 10 bar, Innengewinde-Ø: 3/8Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Artikelklasse	08A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Koppelpaket beliebig erweitert werden kann.

**Wartungseinheit** in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 – 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

#### Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

#### Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

### Technische Beschreibung

Innengewinde-Ø	3/8 Zoll
Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit	1150 l/min
Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit	183 mm

Höhe (H)	196 mm
Produktart	Druckregler