

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268404 25
GTIN	4062406392499
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nenn-Ø D	25 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Nutzlänge L ₁	37,5 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 13..
Gesamtlänge L	180 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43

269028 43

Wendeplattenschrauben-Set Typ 45

269028 45