

**Garant****„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268405 25
GTIN	4062406392611
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**

Zylinderschaft.

**Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	37,5 mm
Nenn-Ø D	25 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 45 (IP20; 5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 13..
Gesamtlänge L	180 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43
Wendeplattenschrauben-Set Typ 45	269028 45