

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268405 18
GTIN	4062406392505
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
- Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
- Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.
- Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 44 (IP10; 2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 09..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Nenn-Ø D	18 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43
Wendeplattenschrauben-Set Typ 44	269028 44