

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, Ø DC: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268408 18
GTIN	4062406392628
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Nenn-Ø D	18 mm
Schaftlänge L _s	56 mm
Ø d ₂	32 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 09..
Schaft-Ø D _s	25 mm
Nutzlänge L ₁	40,5 mm

Auskraglänge L _A	53 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 44	269028 44
Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43