

**Garant****„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268408 25
GTIN	4062406392635
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Schaftlänge $L_s$	60 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 13..
Nutzlänge $L_1$	56 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nenn-Ø $D$	25 mm
Ø $d_2$	40 mm

Auskraglänge L <sub>A</sub>	73 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43
Wendeplattenschrauben-Set Typ 45	269028 45