

Garant

„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268409 18
GTIN	4062406392642
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft **mit Bund.**

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	25 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 09..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Schaftlänge L _s	56 mm
Nutzlänge L ₁	40,5 mm
Nenn-Ø D	18 mm
Ø d ₂	32 mm

Auskraglänge L _A	53 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 44	269028 44
Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43