

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268409 25
GTIN	4062406392659
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	25 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Nutzlänge L ₁	56 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 13..

Auskraglänge L _A	73 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 45	269028 45
Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43