

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ140****Bestelldaten**

Bestellnummer	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 8.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 09T304
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	PVD

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Sorte	HBZ140
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	18 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen