

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 130408, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268444 HBZ025 |
| GTIN          | 4062406392284 |
| Artikelklasse | 21E           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

**Technische Beschreibung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Schneidstoff                | HM             |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2              |
| Schnittbedingung            | kontinuierlich |
| Hauptanwendung              | P              |
| Sorte                       | HBZ025         |
| Beschichtung                | PVD            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 130408    |
| Vorschub f Bohren           | 0,03 - 0,12 mm |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Vorschub f Drehen                           | 0,1 - 0,3 mm                  |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm                        |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 90 - 210 m/min                |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,4 - 2 mm                    |
| passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$     | 25 mm                         |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |