

**HOLEX****Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XN., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Artikelklasse	220

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuster Eckfräser mit mehrseitig umschließenden Wendeplattensitzen für stabile Bearbeitungsbedingungen.

In Kombination mit Wendeschneidplatte 215117 UNI als **Hochvorschubfräser** einsetzbar.

**Verwendung:**

Mit doppelseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. oder einseitigen 3-Schneiden-Platten XNEX0806.. **Hochvorschub.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP.**

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	4 mm
Anzahl Schneiden Z	4

passende Wendeschneidplatte	XNEX 0806..
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 1	219798 1
--	----------