

Garant**Hartmetall-Mehrzweckbohrer, Bohrer-Ø: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	787070 5
GTIN	4062406390860
Artikelklasse	71C

Beschreibung**Ausführung:**

Mehrzweckbohrer mit **besonders scharfer Hartmetallplatte** für präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Großvolumige Spiralnut für **schnellen Bohrmehl- und Spanabtransport**. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von unterschiedlichen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fenstermontage oder Armieren in Beton.**

Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung als mit Schlagbohrern.**

Technische Beschreibung

ganze Länge	85 mm
Spirallänge	50 mm
Bohrer-Ø	5 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Mehrzweckbohrer

