

**Garant****Hartmetall-Mehrzweckbohrer, Bohrer-Ø: 10mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 787070 10     |
| GTIN          | 4062406390891 |
| Artikelklasse | 71C           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Mehrzweckbohrer mit **besonders scharfer Hartmetallplatte** für präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Großvolumige Spiralnut für **schnellen Bohrmehl- und Spanabtransport**. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

**Verwendung:**

Zum Bohren von unterschiedlichen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Metall und Materialkombinationen in einem Arbeitsgang, wie z.B. bei der Fenstermontage oder Armieren in Beton.**

**Hinweis:**

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung als mit Schlagbohrern.**

**Technische Beschreibung**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Spirallänge                      | 80 mm             |
| ganze Länge                      | 120 mm            |
| Bohrer-Ø                         | 10 mm             |
| Schneidstoff                     | HM                |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | kein Schlagbohren |
| Schaft                           | Zylinderschaft    |
| Produktart                       | Mehrzweckbohrer   |

