



Druckluft-Exzentrerschleifer, Typ: 58436



Bestelldaten

Bestellnummer	079656 58436
GTIN	616026584365
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.

Dynorbital-Spirit Exzentrerschleifer (152 mm) für Zentralabsaugung. **Kombi-Schleifer**, ermöglicht **exzentrische** Bearbeitung für den **Grob- und Zwischenschliff**, mit 5 mm Hub sowie **rotatives** Arbeiten für abtragstarkes Schleifen. Anschluss für **externe Absaugung**.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,3 kg
Typ der Absaugung	Extern

Herstellerbezeichnung	Dynalocke 152mm
Schleifteller-Ø	150 mm
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	2,67 m/s ²
maximaler Luftbedarf	654 l/min
Arbeitsgeräusch	82 dB(A)
Hub	5 mm
Produktart	Exzentrerschleifer

Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600
PU-KlettschleiftellerDynaMaze Außen-Ø 150 mm	567872 150
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40

