

Garant**Grippeinsatz, Typ: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	361160 2
GTIN	2050002003903
Artikelklasse	34A

Beschreibung**Verwendung:**

Grippeinsatz mit Spitzen, z. B. für Rohteilspannung. Spanneinsatz glatt mit Beschichtung z. B. zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke. Grippeinsatz rund mit Spitzen für randnahes Bohren und für zusätzlichen Freiraum unter Werkstück.

Für Werkstücke mit großem Radius oder Fase zwischen 3 und 8 mm. Für Rohteilspannung.

Passend für:

Gripp Aufsatzbacke Nr. 361128 – 361129.

Allmatic Backen Nr. 361206 – 361354. GARANT Xpent Aufsatzbacken Nr. 361128 und 361129.

Sonderzubehör:

Einschraubhilfe Nr. 361251 Gr. 1.

Ausführung: 2 Spitzen

Höhe: 5,2 - 6,7 mm

Technische Beschreibung

Ausführung	2 Spitzen
Höhe	5,2 - 6,7 mm
Produktart	Grippeinsatz

Zubehör

Grippeinsatz mit 2 Spitzen, Höhe 5,2 – 6,7 mm Typ 1

361240 1

Grippeinsatz mit 2 Spitzen, Höhe 5,2 – 6,7 mm Typ

361240