

Garant**Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967100 180
GTIN	4062406393267
Artikelklasse	91J

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.

Nach vorne öffnend. Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalzttem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.

Mit massiven, oberflächengehärteten Spannbacken (nicht auswechselbar).

Igeltext:

Fallschutz-Scheiben.

Geprägte Maßskala.

Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.

Kräftige Rohrspannbacken.

Vorteil:

- **Knebel mit beidseitigem Fallschutz – keine lästige Lärmentwicklung.**
- **Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.**
- **Knebel wechselbar.**
- **Geprägte Öffnungsweitenskala.**

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

Technische Beschreibung

Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-Ø	3/4 – 3.1/2 Zoll
Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Spanntiefe	110 mm
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend
Gewicht	27 kg
Backenbreite	180 mm
Spannweite	220 mm
Produktart	Parallel-Schraubstock