

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB730-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T302 HB730-1 Sorte: HB730-1
Spanbrecher: XUM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 3,3 mm
Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 35 - 230 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	35 - 230 m/min
Beschichtung	Nano-PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,4 - 3,3 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB730-1
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Spanbrecher	XUM
Hauptanwendung	UNI
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen