



Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290018 10 |
| GTIN | 4030741660603 |
| Artikelklasse | 29H |

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.**

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Schaft Höhe | 10 mm |
| für Rändelbohrungs-Ø d ₂ | 4 mm |
| Arbeitsbereich | 0 - 15 mm |
| Laufstift | 299910 6 |
| für Rändel-Ø d ₁ | 15 mm |
| für Rändelbreite b | 4 mm |
| Schaft Breite | 10 mm |
| für Rändelprofil | RAA 2×AA |
| für Rändelprofil | RBL 2×BR |
| für Rändelprofil | RGE45° BL/BR45° |
| für Rändelprofil | RGE30° BL/BR30° |

| | |
|------------------|----------------|
| für Rändelprofil | RBR 2×BL |
| Produktart | Rändelwerkzeug |