



Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290080 10
GTIN	4030741660924
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Technische Beschreibung

für Rändelbohrungs- \varnothing d_2	6 mm
Schaft Breite	10 mm
für Rändelsenkungs- \varnothing d_3	11 mm
Laufscheibe	299927 1
Bundbolzen	299925 1
für Rändelbreite b	6 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
für Rändel- \varnothing d_1	15 mm
Schaft Höhe	10 mm
für Rändelprofil	RAA 1xAA
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Laufscheibe Typ 1	299927 1
Bundbolzen Typ 1	299925 1